

Soporte telescópico de tubería



El soporte telescópico para tuberías de nVent CADDY es una solución ajustable y flexible para soportar tramos horizontales de tuberías mediante un método tradicional de fijación con montura en V o brida atornillada. Su diseño garantiza una instalación más rápida que se adapta fácilmente a una amplia variedad de tamaños de tubería y alturas desde el suelo. El exclusivo sistema de fijación con perno en V, con tecnología nVent CADDY Rod Lock integrada y pestañas de fijación para bridas, puede adaptarse a una amplia gama de patrones de pernos, tamaños y diámetros de tubería, reduciendo así el inventario y la cantidad de componentes necesarios, con ahorros superiores a dos tercios. Suministrado como un conjunto completo listo para usar, el soporte telescópico para tuberías de nVent CADDY es una solución moderna para sistemas de tuberías.

CARACTERÍSTICAS

Soporta y fija tubería bajante a tierra

Solución compacta, completamente lista para usar, simplifica el suministro y reduce las necesidades the almacenaje

Diseñado para reducir la mano de obra y el tiempo de instalación hasta en un 80%

El poste telescópico permite ajustar la altura

El tornillo V permite fijar diferentes tamaños reduciendo el inventario hasta en un 65%

La ventaja nVent CADDY ROD LOCK, "empuje para instalar" permite un ajuste rápido del tornillo V

El agujero integrado en la parte inferior sirve de drenaje para la condensación

Incluye cuatro agujeros en la base para anclar el poste al suelo.

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 37, 38) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 37)

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	A	B	C	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	A	B	C	D
CTS10A24		300 - 600		686 mm		
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	E	G	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática	Peso por unidad
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg





DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Al aislar el tubo, instale el perno en V después del aislamiento.

El soporte telescópico de tubería puede acomodar tubos de hasta 24 in cuando se retira el perno en V. El instalador debe determinar el peso del tubo y el espaciado adecuado cuando se soportan tamaños más grandes.

Factor de seguridad de 2:1 utilizado para carga estática métrica. Factor de seguridad de 3.5:1 utilizado para carga estática imperial.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

