

300M Mordaza Universal



CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas estándar

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

Material: Hierro fundido
Acabado: Electro galvanizado



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de taladro	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)	Espesor del reborde (FT)	A
30009MM	389500	Claro	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Claro	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Claro	13 mm		26 mm Max	35 mm
30017MM	389505	Claro	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M10	386820	Roscado		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Roscado		M12	26 mm Max	35 mm
300M6	386805	Roscado		M6	18 mm Max	21 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de taladro	Tamaño detaladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)	Espesor del reborde (FT)	A
300M8	386810	Roscado		M8	18 mm Max	21 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Carga estática	Certificaciones
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4031026
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	ITB, VdS G4913044, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

