

Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC



CARACTERÍSTICAS

Consiste en dos mordazas, tuerca y perno

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)

Material: Acero

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC020EG	712040	Electrogalvanizado	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	Electrogalvanizado	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	Electrogalvanizado	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	Electrogalvanizado	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	Electrogalvanizado	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	Electrogalvanizado	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC031EG	712080	Electrogalvanizado	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033EG	712085	Electrogalvanizado	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033HD	712428	Caliente-inmersión galvanizada	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N



Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC036EG	712090	Electrogalvanizado	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC040EG	712100	Electrogalvanizado	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC042EG	712105	Electrogalvanizado	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	Electrogalvanizado	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC048EG	712115	Electrogalvanizado	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC048HD	712452	Caliente-inmersión galvanizada	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	Electrogalvanizado	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	Electrogalvanizado	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	Electrogalvanizado	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	Electrogalvanizado	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	Electrogalvanizado	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC076HD	712475	Caliente-inmersión galvanizada	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	Electrogalvanizado	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	Electrogalvanizado	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N
USC113EG	712220	Electrogalvanizado	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N
USC143EG	712260	Electrogalvanizado	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N
USC159EG	712280	Electrogalvanizado	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	Electrogalvanizado	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	Electrogalvanizado	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N
USC277HD	712530	Caliente-inmersión galvanizada	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC021HD	712405	Caliente-inmersión galvanizada	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC026HD	712422	Caliente-inmersión galvanizada	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC042HD	712445	Caliente-inmersión galvanizada	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC060HD	712465	Caliente-inmersión galvanizada	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC086HD	712480	Caliente-inmersión galvanizada	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

