

# Cincho con Clip para Borde de Viga

## CARACTERÍSTICAS

Se usa para sostener cables desde patines de viga

Solo requiere un martillo para la instalación

Listo al uso, incluye brida



## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                         | Acabado            | Espesor del reborde (FT) | Brida                            | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2H4CTBB            | 170210             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm                 | Nylon Negro                      | 10 - 70 mm   |
| 2H4CTBW            | 170170             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm                 | Nylon Blanco                     | 10 - 70 mm   |
| 4H24CTBB           | 170220             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                 | Nylon Negro                      | 10 - 70 mm   |
| 4H24CTBRS1         | 170280             | Acero inoxidable 301 (EN 1,4310) |                    | 3 - 8 mm                 | Acero inoxidable 302 (EN 1,4324) | 25 - 51 mm   |
| 4H24CTBW           | 170180             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                 | Nylon Blanco                     | 10 - 70 mm   |
| 4H58CTBB           | 170240             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm                | Nylon Negro                      | 10 - 70 mm   |
| 4H58CTBRS1         | 170300             | Acero inoxidable 301 (EN 1,4310) |                    | 8 - 14 mm                | Acero inoxidable 302 (EN 1,4324) | 25 - 51 mm   |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                         | Acabado            | Espesor del reborde (FT) | Brida                            | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| 4H58CTBW           | 170190             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm                | Nylon Blanco                     | 10 - 70 mm   |
| 4H912CTBB          | 170260             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm               | Nylon Negro                      | 10 - 70 mm   |
| 4H912CTBRS1        | 170310             | Acero inoxidable 301 (EN 1,4310) |                    | 14 - 20 mm               | Acero inoxidable 302 (EN 1,4324) | 25 - 51 mm   |
| 4H912CTBW          | 170200             | Spring Steel                     | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm               | Nylon Blanco                     | 10 - 70 mm   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 2H4CTBB            | 170210             | 150N           | ITB             |
| 2H4CTBW            | 170170             | 150N           | ITB             |
| 4H24CTBB           | 170220             | 150N           | ITB             |
| 4H24CTBRS1         | 170280             | 300N           |                 |
| 4H24CTBW           | 170180             | 150N           | ITB             |
| 4H58CTBB           | 170240             | 150N           | ITB             |
| 4H58CTBRS1         | 170300             | 300N           |                 |
| 4H58CTBW           | 170190             | 150N           | ITB             |
| 4H912CTBB          | 170260             | 150N           | ITB             |
| 4H912CTBRS1        | 170310             | 300N           |                 |
| 4H912CTBW          | 170200             | 150N           | ITB             |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

