

# Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra recubierta de cobre, seccional

## CARACTERÍSTICAS

Los acoplamientos de alta resistencia tienen roscas y bisels en ambos extremos para facilitar la inserción

Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de cobre a cobre de baja resistencia



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Material          | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Longitud (L) | Tamaño de rosca (TS) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| CR58               | 158040             | Bronce            | 5/8"                                                 | 61mm         | 5/8" UNC             | 0.09 kg         |
| CR34               |                    | Bronce            | 3/4"                                                 | 76.2mm       | 3/4" UNC             | 0.15 kg         |
| SC34               | 158050             | Bronce            | 3/4"                                                 | 71mm         | 3/4" UNC             | 0.17 kg         |
| CR100              |                    | Bronce de silicio | 1"                                                   | 99.1mm       | 1" UNC               | 0.35 kg         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | De conformidad con | Certificaciones           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| CR58               | 158040             | EN IEC 62561-2     | UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA |
| CR34               |                    |                    | RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA |
| SC34               | 158050             | IEC® EN 62561-2    |                           |

| Número de catálogo | Número de artículo | De conformidad con | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| CR100              |                    | EN IEC 62561-2     | cUL, UL         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE