

Tapones metálicos

Selle los orificios adicionales para botones pulsadores, las aberturas de tubo y aberturas de orificios chiqueadores contra el polvo, suciedad, aceite y agua con sellos de orificio Hol-Sealers. Los sellos cubren cualquier tamaño o forma del orificio desde un diámetro de 0.19 pulg. hasta el diámetro máximo que figura en la tabla. Puede usarse en paredes de gabinete de hasta 0.31 pulgadas (8 mm) de grosor. Mantiene la clasificación de gabinete Tipo 3R, 4, 4X (solo versión de acero inoxidable) 12 y 13 cuando se instala en un gabinete nVent HOFFMAN.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

NEMA/EEMAC Tipo 3R, 4, 12, 13

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Disponible en varios colores y tamaños

Junta resistente al aceite

El modelo de acero tiene un montante chapado (10 - 32 x 5/8) y tuerca de mariposa

El modelo de acero inoxidable tiene 300 montante de acero inoxidable serie (10-24 x 5/8) y tuerca de mariposa

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor	Diámetro del taladro
AS050	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	22mm max

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor	Diámetro del taladro
AS050SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	22mm max
AS050LG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	22mm max
AS056CB	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056M	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056MSS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	14mm max
AS075	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	27mm max
AS075LG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	27mm max
AS075SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	27mm max
AS100	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS100LG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	35mm
AS125	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS125LG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS125SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	43mm max
AS150	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS150LG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	51mm max
AS150SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	51mm max

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor	Diámetro del taladro
AS200	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	64mm max
AS200LG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS200SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	64mm max
AS250	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS250SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	76mm max
AS300	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS300SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	92mm max
AS350	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS350SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	105mm max
AS400	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS400SS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	117mm max
ASPB	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	32mm max
ASPBG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.5mm	22mm max
ASPBGSS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	22mm max
ASPB LG	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.5mm	32mm max
ASPBSS	Acero inoxidable 304	Pulido			1.5mm	32mm max

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.