

Puerta simple modular, marco abatible, puerta acristalada, MCS-DGSFM

Configuración de armario montado previamente para el montaje de equipos de control de 19 pulgadas y dirigido al sector de la energía eléctrica. Se ajusta a los tamaños y requisitos más comunes de las subestaciones eléctricas.



CARACTERÍSTICAS

Material: Marco: Acero pintado de 1,5 mm. Puerta acristalada: Acero pintado de 2 mm. Paneles laterales, traseros y de techo: Acero pintado de 1,5 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

Marco: Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de orificios de 25 mm conforme a DIN 43660. Incluye patrón de orificios externo integrado.

Puerta acristalada: Montada con cuatro bisagras y con apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye marco de puerta con patrón de orificios de 25 mm. Área de visualización: Cristal de seguridad transparente de 4 mm.

Parte trasera: Armario con panel trasero fijado mediante tornillos M6 Torx.

Paneles laterales: Suministrados como accesorio.

Panel de techo: Desmontable.

Cierre: Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre doble estándar con inserto de cerradura de 3 mm. Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.

Placas inferiores: Cuentan con tres o cuatro piezas para armarios con una placa de montaje y con cuatro o seis para armarios con dos placas de montaje colocadas una detrás de otra.

Marco abatible: Marco abatible de altura completa para componentes de 19 pulgadas que permite la apertura hacia la izquierda y hacia la derecha con sujeción a lo largo de todo el marco. Bisagra superior ajustable para el montaje con soportes cuadrados del marco abatible. Bisagras de 180 ° que permiten un acceso total a la abertura del armario. Carga máxima: 1800 N.

Conexión a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.

Homologaciones: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Requisitos de montaje: Envío estándar preparado para instalación combinada. Para una instalación independiente, añada paneles laterales.

Suministro: Marco con puerta acristalada, marco de la puerta, panel trasero, panel de techo, placas inferiores y marco abatible. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para comprobar si encaja sin necesidad de desembalarlo. Todo el material de embalaje es reciclable.

Color: Gris claro
Código de color: RAL 7035
Acabado: Polvo recubierto

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Altura del rack
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.