


Armarios modulares de poliéster de puerta simple, UDP/UDPT



La gama de armarios murales modulares de poliéster UDP/UDPT, con grado de protección IP 65/54 y listos para uso, está disponible en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Es posible combinar diversos armarios para ampliar la anchura o profundidad, por ejemplo, para alojar componentes grandes y mantener la comunicación interna. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

CARACTERÍSTICAS

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UDPT en policarbonato.

Estructura: Moldeado modular, con taladros posteriores para fijación mural. Montaje directo en pared o utilizando los soportes de fijación mural, a un poste utilizando los EPF o al suelo por medio del zócalo UPP o base DIN, UAF y UMPS. En armarios de puerta simple ciega el sellado es asegurado por la junta EDPM pegada contra el marco.

Puerta: Puerta empotrada montada con o sin ventana y apertura de 100°. Para tamaños grandes se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. Para las puertas ventana, se garantiza el sellado con una junta de poliuretano.

Cierre: La manecilla es adecuada para todos los tipos de cerraduras de medio cilindro (profundidad estándar de 40 mm). Cinco puntos de cierre (tres puntos en armarios de ancho 500 mm).

Resistencia a la temperatura: -25 °C a 70 °C en uso permanente (Temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).

Características: Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento $U_i = 1000 \text{ V ac}$ y 1500 V dc .

Protección: Cumple con IP 65 | TIPO 4, 4X, 12, 13 para armarios de puerta simple opaca. IP 54 | TIPO 3, 3R, 3S para armarios de puerta transparente. Resistencia a impactos IK 10. IK 07 para armarios con puerta transparente.

Certificaciones: Certificaciones CE, CSA, GOST. cULus_UL para armarios de puerta simple. Para obtener más aprobaciones, póngase en contacto con el departamento de ventas de nVent HOFFMAN.



Acabado: Materia prima precoloreada RAL 7035.

Suministro: Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y soportes de fijación mural. (Bombín de cierre no está incluido en el suministro).

Material: Poliéster; Policarbonato
Acabado: Suave
Color: Gris claro
Código de color: RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de puerta	Cantidad de puertas	Peso
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Claro	1	34.2kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Claro	1	22.3kg
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Claro	1	29kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Claro	1	32kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Claro	1	14.4kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Claro	1	18.2kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Claro	1	28kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Claro	1	18kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Claro	1	24kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparente	1	22.1kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparente	1	27.3kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparente	1	31.9kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparente	1	14.6kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparente	1	14.8kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparente	1	18kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparente	1	31.9kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

