

Arandela plana


CARACTERÍSTICAS

Se usa debajo de la cabeza de un perno o tuerca para distribuir la carga del sujetador sobre una superficie más amplia



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	Diámetro (Ø)	Espesor (T)
01106EG	592390	Acero	Electrogalvanizado	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Acero	Electrogalvanizado	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01108S4	592490	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01110EG	592410	Acero	Electrogalvanizado	10.5 mm	20 mm	2 mm
01110HD	592415	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Acero	Electrogalvanizado	13 mm	24 mm	2.5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

