


Unidad de ventilación forzada de techo, RFU



Este ventilador de techo con filtro, RFU, con grado de protección IP 33 o 54, para montaje en el techo del armario, se monta fácilmente gracias al sistema de fijación rápida. Así, no es necesario utilizar la superficie de la puerta. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y de tiempo de inactividad. El motor fiable del ventilador con filtro garantiza un ventilado constante en cada armario en el que se instala.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente reconocido por UL 508A

CE

UKCA

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Unidad de ventilación de techo para ser instalada en la panel superior del armario, proporciona gran caudal de aire. De fácil instalación con un sistema de conexión rápida. El corte es el mismo para los diferentes valores de caudal. La eficacia de filtración es del 81% para las unidades de IP 54.

Material: Acero pintado y termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL94VO.

Rango de temperatura: -15 °C a +55 °C.

Tipo de conexión: Terminal.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Una unidad de ventilación de techo.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Flujo de aire libre	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de mecanizado	Tensión nominal
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFUM05					291 x 291mm	
RFUM0710					291 x 291mm	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

(1) El valor en la tabla es para la combinación RFU + EFA500-700R5.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.