

Sujetacables ignífugo nVent CADDY, metal



El sujetacables metálico e ignífugo nVent CADDY es un versátil soporte diseñado para soportar conjuntos de cables de tamaño medio en espacios concurridos, por ejemplo, arriba de techos suspendidos. Se puede anclar de forma tradicional o sujetar directamente en montajes en pared o techo, y dispone de un mecanismo de cierre único para el que no se necesitan herramientas y que se puede usar de forma segura desde el suelo sin tener una escalera ni un elevador, lo que permite a los contratistas ahorrar tiempo en el trabajo. Con un diseño de perfil corto y conforme a DIN 4102-12, este sujetacables es una solución ideal para aplicaciones eléctricas y de comunicación de datos.

CARACTERÍSTICAS

Clasificación E30-E90 según DIN 4102-12

Se puede anclar de forma tradicional o sujetar directamente

Solo se necesita un clavo por soporte

Reutilizable en caso de fallo de los clavos

Mecanismo de cierre único que se puede accionar de forma segura desde el suelo

Los bordes redondeados ayudan a evitar que el cable se dañe

Listo para usar desde el primer momento

Fabricado con materiales totalmente reciclables

Material: Acero
Acabado: Pregalvanizado



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Tamaño de taladro 3 (HS3)	Longitud (L)	Altura (H)
KLICK15	182061	4.8 mm	7.4 mm	11mm	51mm	42 mm
KLICK30	182062	4.8 mm	7.4 mm	11mm	70mm	47 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Capacidad del cable
KLICK15	182061	40 mm	15
KLICK30	182062	40 mm	30

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Capacidad de cables basada en un cable de 9 mm de diámetro.

* Clase de resistencia al fuego R30-R120 para el diseño de zonas de anclaje expuestas al fuego.





Productos probados en una losa de hormigón real de acuerdo con las últimas instrucciones de la prueba de la MPA en el momento de la comprobación.

Consulte el AbP para obtener más información.

Prueba de capacidad ignífuga realizada con los tipos de cable indicados. Se puede utilizar un cable de seguridad sin halógenos equivalente de acuerdo con las directrices nacionales.

Prueba de resistencia al fuego realizada con los tipos de cables enumerados. Se puede utilizar un cable de seguridad libre de halógenos equivalente de acuerdo con las directrices nacionales.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

