

# T-Series Compact

Los aires acondicionados compactos para exteriores de la serie T proporcionan una huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible con Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

## CARACTERÍSTICAS

Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad

Modelos para entrada de alimentación de 115, 230 y 460 VAC

Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 F/-40 C a 131 F/55 C

UL listado para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con las aprobaciones de la agencia (algunos modelos UL reconocidos)

Cubierta de chapa metálica galvanizada o de acero inoxidable pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores

Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad

Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento

El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento

Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos

Bridas Easy-mount para una instalación sencilla

Cada unidad probada funcionalmente antes del envío

Los modelos estándar de aire acondicionado al aire libre incluyen: Termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador del compresor, control de presión de la cabeza, calentador del recinto y refrigerante R134A

Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad

El artículo T150116G120 es solo para uso interior

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Capacidad nominal (vatios) | Capacidad nominal (BTU/h) | Tensión nominal | Número de fases | Refrigerante | Material             |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| T430826G108        | 2403W                      | 8200Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T150116G100        | 235W                       | 800Btu/h                  | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T501226G150        | 3636W                      | 12407Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T200246G401        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 460V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T430616G150        | 1846W                      | 6303Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T150116G150        | 235W                       | 800Btu/h                  | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T501226G125        | 3636W                      | 12407Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T200246G400        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 460V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T430816G150        | 2374W                      | 8100Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T150116G151        | 235W                       | 800Btu/h                  | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T430826G150        | 2403W                      | 8200Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T200226G158        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T150126G100        | 264W                       | 900Btu/h                  | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T430626G159        | 1934W                      | 6600Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T200226G150        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T150126G104        | 264W                       | 900Btu/h                  | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T430816G153        | 2374W                      | 8100Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T430626G150        | 1934W                      | 6600Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T200226G103        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T150126G120        | 264W                       | 900Btu/h                  | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |

Table 2/2

| Número de catálogo | Capacidad nominal (vatios) | Capacidad nominal (BTU/h) | Tensión nominal | Número de fases | Refrigerante | Material             |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| T200226G100        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T431016G102        | 3224W                      | 11000Btu/h                | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T150126G150        | 264W                       | 900Btu/h                  | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T290426G161        | 1172W                      | 4000Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |

| Número de catálogo | Capacidad nominal (vatios) | Capacidad nominal (BTU/h) | Tensión nominal | Número de fases | Refrigerante | Material             |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| T200216G157        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T200216G100        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T431016G150        | 3224W                      | 11000Btu/h                | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T290426G150        | 1172W                      | 4000Btu/h                 | 230V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T200216G155        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T200216G150        | 586W                       | 2000Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T431026G104        | 2989W                      | 10200Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T290416G159        | 1172W                      | 4000Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T150116G152        | 235W                       | 800Btu/h                  | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T531926G109        | 5978W                      | 20400Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T290416G150        | 1172W                      | 4000Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |
| T430616G102        | 1846W                      | 6303Btu/h                 | 115V            | 1               | R134a        | Acero inoxidable 304 |
| T150116G120        | 235W                       | 800Btu/h                  | 115V            | 1               | R134a        | Acero dulce          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

\* Referencia de la hoja de especificaciones para especificaciones completas del producto, curvas de rendimiento y dibujos detallados

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**