

# nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un soporte angular pre-ensamblado

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Alternativa rápida a la varilla roscada y la cadena de montaje

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado                    |
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | A       | Tamaño de taladro (HS) | Altura (H) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| SLK15L1AB          | 196500             | 1.5 mm                      | 1m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK15L2AB          | 196501             | 1.5 mm                      | 2m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK15L3AB          | 196502             | 1.5 mm                      | 3m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK15L5AB          | 196503             | 1.5 mm                      | 5m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK2L2AB           | 196529             | 2 mm                        | 2m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | A       | Tamaño de taladro (HS) | Altura (H) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| SLK2L3AB           | 196530             | 2 mm                        | 3m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK2L5AB           | 196531             | 2 mm                        | 5m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK3L2AB           | 196713             | 3 mm                        | 2m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 62 mm      |
| SLK3L5AB           | 196715             | 3 mm                        | 5m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 62 mm      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| SLK15L1AB          | 196500             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, UL, ITB    |
| SLK15L2AB          | 196501             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, UL, ITB    |
| SLK15L3AB          | 196502             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, UL, ITB    |
| SLK15L5AB          | 196503             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | ITB, cUL, UL    |
| SLK2L2AB           | 196529             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | ITB, cUL, UL    |
| SLK2L3AB           | 196530             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | cUL, ITB, UL    |
| SLK2L5AB           | 196531             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | UL, cUL, ITB    |
| SLK3L2AB           | 196713             | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |
| SLK3L5AB           | 196715             | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

