

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada

Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados

Se conecta directamente a los dispositivos roscados en conjuntos trapezoidales, luminarias, equipos HVAC o cartelería

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc
Acabado: Electro galvanizado
Factor de seguridad de carga estática: 5:01
De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud del tornillo (L)	Altura (H)
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud del tornillo (L)	Altura (H)
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

