

Cable serie CPCI

Los cables seriales CPCI conectan señales de utilidad, señales de uso compartido de corriente o señales de espera entre los backplanos seriales CPCI y los backplanos seriales CPCI de nVent o a otros dispositivos del sistema. Por favor, consulte el Manual de Backplane Serial de CPCI para seleccionar la pieza correcta

CARACTERÍSTICAS

Juegos de cables para conectar señales de estado de backplanes serie CompactPCI y backplanes de potencia



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Compatible con	Longitud	Cantidad del paquete
23204-869	Backplanes seriales CompactPCI	600mm	1
23204-853	Backplanes seriales CompactPCI	600mm	1
23204-866	Backplanes seriales CompactPCI	400mm	1
23204-879	Backplanes seriales CompactPCI	300mm	1
23204-867	Backplanes seriales CompactPCI	150mm	1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE