

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



CARACTERÍSTICAS

Incluye mecanismo que cierra fácilmente

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

Material: Acero; Caucho EPDM-SBR
Acabado: Electrolgalvanizado
Color: Negro
Temperatura: -50 to 110 °C



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)	Anchura (W)	Espesor (T)
SXD014	400063	12 - 14 mm	8	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD019	400064	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD023	400065	21 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD028	400066	26 - 28 mm	20	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD035	400067	32 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD043	400068	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD052	400070	48 - 52 mm	40	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD058	589350	54 - 58 mm		M8, M10	20 mm	2 mm
SXD061	400071	57 - 61 mm	50	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD080	400074	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm	2 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)	Anchura (W)	Espesor (T)
SXD091	400075	83 - 91 mm	80	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD114	400077	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm	2 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática
SXD014	400063	6	27mm	1000N
SXD019	400064	6	27mm	1000N
SXD023	400065	6	27mm	1000N
SXD028	400066	6	27mm	1000N
SXD035	400067	6	27mm	1000N
SXD043	400068	6	32mm	1000N
SXD052	400070	6	32mm	1300N
SXD058	589350	6	32mm	1300N
SXD061	400071	6	32mm	1300N
SXD080	400074	6	37mm	1300N
SXD091	400075	6	40mm	1300N
SXD114	400077	6	50mm	2200N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

