

PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa



CARACTERÍSTICAS

Incluye tuerca de combinación macho/hembra

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

Temperatura: -50 to 120 °C

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)
PXI013S6	578250	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		10 - 13 mm		M10
PXI018EG	577870	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	14 - 18 mm	10	M10
PXI018S6	578260	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	19 - 22 mm	15	M10
PXI022S6	578270	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	23 - 28 mm	20	M10

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)
PXI028S6	578280	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	29 - 34 mm	25	M10
PXI034S6	578290	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	41 - 45 mm	32	M10
PXI045S6	578310	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	46 - 50 mm	40	M10
PXI050S6	578320	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	56 - 61 mm	50	M10
PXI061S6	578340	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	75 - 81 mm	65	M10
PXI081S6	578370	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	88 - 93 mm	80	M10
PXI093S6	578390	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		94 - 99 mm		M10

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)
PXI105S6	578410	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		106 - 111 mm		M10
PXI118EG	578040	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	112 - 118 mm	100	M10
PXI118S6	578430	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		112 - 118 mm	100	M10

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)
PXI125S6	578440	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		119 - 125 mm		M12
PXI145EG	578080	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	139 - 145 mm	125	M12
PXI145S6	578470	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		146 - 151 mm		M12
PXI164S6	578500	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		158 - 164 mm		M12
PXI170EG	578120	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	165 - 170 mm	150	M12
PXI170S6	578510	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		188 - 194 mm		M12
PXI220EG	578180	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	215 - 220 mm	200	M12
PXI220S6	578570	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		215 - 220 mm	200	M12
PXI040S6	578300	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Caucho EPDM-SBR		51 - 55 mm		M10

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Rosca (G)	Anchura (W)	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N


Número de catálogo	Número de artículo	Rosca (G)	Anchura (W)	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Rosca (G)	Anchura (W)	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

