

Abrazadera de conexión a tierra nVent ERICO Hammerlock



La conexión mecánica irreversible de nVent ERICO Hammerlock une el conductor de conexión a tierra a la varilla. Fabricada con cobre altamente conductivo, la conexión vanguardista Hammerlock proporciona una unión de baja resistencia diseñada para soportar corrientes de falla a tierra y transitorios causados por rayos. El diseño con resistencia mecánica del conector garantizará que se mantiene el nivel más alto de rendimiento durante años tras haber enterrado la conexión en un entorno subterráneo difícil.

Se puede instalar la conexión Hammerlock con tan solo un martillo y no necesita ni herramientas ni formación especiales. La conexión Hammerlock se puede instalar a un ritmo tres o cinco veces más rápido que una abrazadera de bellota y ofrece una conexión a tierra de alta calidad que es fácil de usar y resiste la capacidad de corriente al completo del conductor.

CARACTERÍSTICAS

Conexión irreversible con excelente resistencia mecánica

Gracias a su instalación rápida y sencilla, solo se necesita un martillo

No se necesita una formación especial

Conexión de baja resistencia

Proporciona una indicación visual de una conexión completa

Permite conexiones en T y de pasante


Adecuado para conductores de acero Copperweld®

Material: Cobre
Tipo de varilla de conexión a tierra: Cobre



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	Número de conductores	Certificaciones
EHL12FC1K	1/2"	12.7 mm	#6 Sólido - #4 Sólido, 16 mm² varados	1	UL, cUL
EHL12FC2G	1/2"	12.7 mm	1/0 varados - 2/0 varados	1	UL, cUL
EHL12FC1V	1/2"	12.7 mm	#4 Stranded - #2 Stranded, 25 mm² varados	1	cUL, UL
EHL12FC1K1K	1/2"	12.7 mm	#6 Sólido - #4 Sólido, 16 mm² varados	2	
EHL58C2G	5/8"	14.2 mm	1/0 varados - 2/0 varados	1	cUL, UL
EHL58C1V	5/8"	14.2 mm	#4 Stranded - #2 Stranded, 25 mm² varados	1	cUL, UL
EHL58C1K	5/8"	14.2 mm	#6 Sólido - #4 Sólido, 16 mm² varados, #2 Sólido	1	cUL, RUS, UL
EHL58C1K1K	5/8"	14.2 mm	#6 Sólido - #4 Sólido, 16 mm² varados	2	UL, cUL
EHL34C2G	3/4"	17.3 mm	1/0 varados - 2/0 varados, #2 Sólido	1	cUL, UL
EHL34C1K	3/4"	17.3 mm	#6 Sólido - #4 Sólido, 16 mm² varados	1	cUL, UL
EHL34C1V	3/4"	17.3 mm	#4 Stranded - #2 Stranded, 25 mm² varados	1	UL, cUL



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE