

Máquina de corte, NC-CUT

Cortador de canaletas y carriles DIN



CARACTERÍSTICAS

Descripción: La máquina semiautomática NC-CUT optimiza el corte de carriles DIN y canaletas para aumentar la productividad laboral y minimizar los residuos del corte. El software de la máquina importa el diseño del panel ya creado, genera una lista de cortes simplificada y guía al operario a través del proceso completo. El tope final motorizado elimina la medición manual y evita posibles errores humanos. La máquina es adecuada para fabricación unitaria, fabricación en serie o prefabricación para su uso posterior.

Interfaz hombre-máquina: Solución operativa moderna con pantalla táctil de 19", teclado con bola de seguimiento y PC con sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Impresora: Se imprimen etiquetas para identificar cada pieza fabricada y garantizar un montaje rápido y seguro del panel.

Material mecanizable: Canaletas de hasta 125 mm de ancho, carriles DIN NS 15, NS 35/7,5 y NS 35/15 (según EN 60 715). Embarrados NLS-CU 3/10. La longitud de corte de las canaletas, los carriles DIN y los embarrados está limitada entre 140 mm y 2200 mm.

Precisión: Corte preciso con una tolerancia de 0.5 mm.

Software de la máquina: Se incluye el software para una programación intuitiva.

Interfaz: Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con archivos .CSV o .TXT, y la lista de piezas se puede importar directamente en el software de la máquina.

Voltaje nominal: 240 V, 1~, 50 Hz.

Corriente nominal: 8 / 16 A.

Corriente nominal: 8 / 16 A

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Acero dulce	Polvo recubierto	Negro, Rojo

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.