

Trenza para tierra, ECFE

Esta correa de puesta a tierra está cortada a medida y cuenta con taladros de conexión ya perforados, lo que facilita tanto la adquisición como la instalación.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para conexión equipotencial y puesta a tierra entre paneles, accesorios y marco del armario.

Largo: 300 mm.

Material: Cobre electrolítico estañado, cable de 0,15 mm de diámetro.

Intervalo de temperaturas de trabajo: Hasta 105°C

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de montaje: Añada una conexión ECF para fijar la trenza al marco pintado.

Espesor: 0.15mm
Material: Cobre
Acabado: Estañado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Sección transversal
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Acero dulce	Autoportante, Accesorios generales IEC	25mm ²
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Acero dulce	Autoportante, Accesorios generales IEC	16mm ²

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.