

Calefactores para áreas peligrosas, DAHHL



Diseñados para áreas peligrosas en donde los componentes electrónicos requieren protección frente a temperaturas bajo cero, condensación y corrosión.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Clase I, div. 1 Grupos A, B, C, D/Clase II div. 1 Grupos E, F, G

II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C

NEC CSA us

Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G

CARACTERÍSTICAS

Ofrecen protección contra heladas hasta -76 °F/-60 °C

Tipos de calefacción conductivos y de convección disponibles

Los modelos 50W y 80W pueden montarse directamente en colectores, instrumentos de medición o análisis, válvulas de control y equipamiento similar.

Dos opciones de termostato disponibles con un punto de ajuste de 50 °F/10 °C o 68 °F/20 °C

50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available

200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current

Material: Aluminio
Acabado: Anodizado
Color: Negro

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Capacidad de calefacción	Tensión CA
HLTSTAT10C	28mm	23mm	109mm			
HLTSTAT20C	28mm	23mm	109mm			
DAHHL200AC	226mm	229mm	61mm	115V	200W	110V
DAHHL300AC	325mm	229mm	61mm	115V	300W	110V

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Capacidad de calefacción	Tensión CA
DAHHL4001A	226mm	229mm	61mm	115V	400W	110V
DAHHL4002A	226mm	229mm	61mm	220V	400W	207V
DAHHL501AC	89mm	41mm	30mm	115V	50W	110V
DAHHL6001A	325mm	229mm	61mm	115V	600W	110V
DAHHL6002A	325mm	229mm	61mm	220V	600W	207V
DAHHL801AC	89mm	41mm	30mm	115V	80W	110V

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.