


Kit de Panel Frontal, Blindado, Inferior Bisagra, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, AL, Anodizado Frontal, Conductor Trasero



NÚMERO DE CATÁLOGO

20848-601

Panel frontal en U-perfil inferior con bisagras para junta textil.

CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del perfil en U se puede desdoblar a un ángulo de apertura de 135° (no RatiopacPRO)

Permite el montaje en rieles horizontales

Blindado, panel frontal U con junta textil EMC

Adecuado para subracks (EuropacPRO) y cajas (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Tipo de accesorio: Panel frontal

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Montaje: Con bisagras, abajo

Tipo de junta: Textil EMC

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductor

Bordes tratados: No

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Fondo (D): 2.5mm

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura (H): 128.4mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo: Panel frontal sin mango

Anchura (W): 426.4mm


Peso bruto: 0.546kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel frontal se puede quitar en posición abierta (> 135°).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.