

Petróleo y gas acero inoxidable armario de puerta simple, ASR-OG



La gama de armarios de montaje mural, acero inoxidable y puerta simple, ASR-OG, con grado de protección IP66, se vende lista para su uso en cuatro tamaños diferentes que se adaptan a la mayoría de aplicaciones habituales. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad innecesario. Esta gama de armarios es adecuada para la instalación de equipos industriales en entornos expuestos a sustancias químicas corrosivas, como el cloruro, aplicaciones marinas en las que existe la posibilidad de salpicaduras de agua salada y zonas costeras.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE, UK CA

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 316L. Cuerpo: 2 mm. Puerta: 2 mm Tapa para cables: 2 mm Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura con soportes de montaje mural soldados en la parte posterior.

Puerta: Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado. En el modelo AISI 316L, la estanqueidad queda garantizada gracias a una junta de silicona inyectada. Pernos internos soldados de M6 para montar los perfiles de puerta opcionales MMDP.

Cierre: Con cierre de manecilla de acero inoxidable de grado 316L con una llave 333 y cierre de varillas de tres puntos en acero inoxidable de grado 316.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. Es posible ajustar la profundidad de la placa de montaje utilizando el accesorio AMG.

Entrada de cables: Con tapa para cables situada en la parte inferior para facilitar su cableado hasta la placa de montaje.

Protección: Se corresponde con IP66 | TIPO 4x, 12 | IK 10.

Acabado: Acero inoxidable pulido a 240s (media de 0,5 micras).

Certificaciones: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.


Suministro: Armario con puerta, placa de montaje, tapa para cables y accesorios de montaje.

Grosor del cuerpo: 2mm
Grosor de puerta: 2mm
Acabado: Cepillado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Profundidad de montaje máxima	Material
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	No	282mm	Acero inoxidable
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Sí	382mm	Acero inoxidable 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	No	382mm	Acero inoxidable
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	No	282mm	Acero inoxidable
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Sí	282mm	Acero inoxidable 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	No	382mm	Acero inoxidable
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Sí	282mm	Acero inoxidable 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Sí	382mm	Acero inoxidable 316

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.