

Marco giratorio desplazado lateralmente, ESFS



Se trata de un marco giratorio para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo. También proporciona espacio adicional en el lado de cierre de los perfiles de 19" para optimizar la profundidad útil para el montaje de equipos en el mango giratorio.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Marco giratorio de altura total para componentes de 19" que permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables y compactos. Con bisagras especialmente diseñadas para proporcionar una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Perfiles verticales de acero cincado para puesta a tierra directa de los componentes montados. Equipamiento estandar con bisagras 130°. El acceso pleno al armario se consigue usando bisagras de 180° ESFH180. Para el montaje se utilizan las barras de soporte transversal ESFB. Facilitar el recorrido del cableado se logra con el perfil de montaje SFMP. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800 N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

Cierre: Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras opciones de cierre).

Material: Perfiles verticales 19" en acero cincado 2 mm. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.

Acabado: Paneles verticales: pintura al polvo, texturado, RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.

Instrucciones de montaje: ESFS para armarios de 800 mm y 1000 mm de ancho. Incluir ESFB para el montaje en un armario de acero combinable.

Requisitos de montaje: ESFS para gabinetes de acero combinables de 800 mm (31), 1000 mm (39) de ancho; agregue ESFB para montar en un gabinete combinable de acero

Espesor: 3mm
Material: Acero dulce
Acabado: Zinc plateado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Material del armario
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Acero dulce
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Acero dulce
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Acero dulce
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Acero dulce
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE