


Armario de terminales de acero dulce, STE



Con clasificación IP66, la gama de armarios de terminales de acero dulce nVent HOFFMAN STE está disponible para usarlos directamente con tamaños diferentes. Los armarios de acero dulce son adecuados para entornos de interior exigentes. El nivel de protección IP66 impide que el agua y el polvo entren en la caja, lo que garantiza la seguridad de los equipos y componentes eléctricos y evita averías y tiempos de inactividad innecesarios. El diseño compacto del armario permite ahorrar espacio y la bisagra de 180 ° de la puerta facilita el acceso de los operarios y las tareas rutinarias de mantenimiento. Los armarios también incluyen un cierre estándar para mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero dulce de 1,2 mm.

Cuerpo: Plegado y sellado por soldadura. Cuatro orificios de 8,5 mm de diámetro para fijación en pared. Cuatro montantes M6x13 para la fijación de los perfiles inferiores o de la placa de montaje.

Puerta: Gracias a las duraderas bisagras Zamak de 180 grados, la puerta fácil de instalar se puede montar para que se abra hacia la izquierda o hacia la derecha. Una junta de poliuretano inyectado proporciona un sellado seguro.

Junta: Junta de poliuretano inyectado.

Cierre: Inserto de doble paletón de 3 mm Zamak personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90 grados y mecanismo antivibración.

Conexión a tierra: Pernos de conexión a tierra M8x18 mm en el cuerpo y en la tapa, tuercas M8, y arandelas y etiquetas de conexión a tierra.

Acabado: Pintura al polvo, texturizada en color RAL 7035.

Suministro: Cuerpo, puerta, bisagra, cierre, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje

La placa de montaje (BMP), los perfiles DIN (BDR) y los perfiles montados (BPP) deben pedirse por separado para completar la instalación.

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor
STE151508	150mm	150mm	80mm	1.2mm
STE151512	150mm	150mm	120mm	1.2mm
STE202008	200mm	200mm	80mm	1.2mm
STE202012	200mm	200mm	120mm	1.2mm
STE203012	200mm	300mm	120mm	1.2mm
STE301508	150mm	300mm	80mm	1.2mm
STE301512	150mm	300mm	120mm	1.2mm
STE302008	200mm	300mm	80mm	1.2mm
STE302012	300mm	200mm	120mm	1.2mm
STE303012	300mm	300mm	120mm	1.2mm
STE402008	200mm	400mm	80mm	1.2mm
STE402012	200mm	400mm	120mm	1.2mm
STE403012	300mm	400mm	120mm	1.2mm
STE404012	400mm	400mm	120mm	1.2mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.