

Panel superior e inferior ventilados | Armarios autoportantes, DPCV

Al montar un juego completo de puertas y paneles, se conserva tanto la estética del armario como su calificación IP. Los paneles de ventilación también ofrecen ventilación natural.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Se precisa para cubrir el frente superior e inferior. Con ranuras de ventilación para disipación de calor adicional en cuadros de distribución. Se combina con los divisores horizontales CDH/CDHK

Material: Chapa de acero de 1

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: IP 20.

Instrucciones de montaje: Los paneles DPCV cubren 200 mm en la altura del armario, por lo que en un armario de altura 2000 mm la altura útil es de 1800 para puertas para puertas/paneles parciales.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

Requisitos de montaje: DPCV covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPCV is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Espesor:	1.75mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Altura 1	Altura 2	Familia de productos
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Autoportante
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Autoportante
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Autoportante

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

