

Gabinete de carga pesada sísmico CP Varistar, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D.

NÚMERO DE CATÁLOGO

10630-048

Gabinete con conformidad IP 55 y EMC para entornos sísmicos extremos probados en Bellcore zona 4 con una capacidad de carga dinámica de 500 kg. Soluciones personalizadas con mayor carga están disponibles. El gabinete es ampliamente utilizado en aplicaciones de TIC en áreas propensas a terremotos, instalaciones de construcción y envío, aeropuertos, ferrocarriles y muchos más.

Otras dimensiones y versiones se pueden configurar en el Configurador en línea

CARACTERÍSTICAS

Terremoto seguro hasta Bellcore Zone 4, probado con 500 kg por Telcordia GR-63 Core, certificado NEBS

Carga estática-capacidad de carga 1600 kg

Tipo de protección IP55

Alta capacidad de blindaje probada según IEC 61587-3, con junta de seguridad contra incendios EN45545-2



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Material del bastidor: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura del rack: 42U

Altura: 2000mm

Anchura: 600mm

Fondo: 600mm

Carga estática: 1600kg

Grado de protección: IP55

De conformidad con: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Zona núcleo 4

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Frecuencia: 50 Hz

Material: Acero

Peso neto: 180.164kg

Cantidad del paquete: 1

Tolerancia a impactos y vibraciones: 5g (force)

Compatible con: Varistar CP

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE