

Sistema PXI Express, 4 U, 18 ranuras, Gen3x8



NÚMERO DE CATÁLOGO

14579-042

Chasis PXI Express de escritorio para un controlador de sistema PXI Express con hasta 16 HP y 17 tarjetas PXI o PXI Express con 4 HP de ancho.

CARACTERÍSTICAS

Chasis de sobremesa PXI Express, 4 U, 84 HP, con asas y soportes de montaje de 19"

1 ranura de sistema PXI Express con 16 HP de ancho, 1 ranura de temporización PXI Express y 16 ranuras híbridas

Conmutación PCIe de generación 3 con una ranura de sistema de dos enlaces (1x16 y 1x8)

Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador, 80 W por ranura @ 15K aumento de temperatura

Flujo de aire desde abajo hacia atrás con ventiladores de temperatura controlada; Módulo de monitoreo de chasis integrado (CMM)

Entrada de CA de amplio rango con interruptor de red en la parte trasera, botón de encendido en la parte delantera (superior) Panel trasero entradas/salidas externas de reloj de 10 MHz

Disparar líneas de entrada/salida a través del conector SMA en la parte frontal

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 18

Tipo: Escritorio

Tipo de panel posterior: PXI Express, Configuración de 2 enlaces

Transferencia de datos: PCIe Gen3

Potencia por ranura: 80W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De abajo a la parte trasera

Altura del rack: 4U

Tipo de fuente de alimentación: (1) PSU enchufable

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: No

De conformidad con: PXISA PXI-5 R1.1

Fondo: 466mm

Peso bruto: 10kg

Cantidad del paquete: 1

Número de ranuras de sincronización PXI Express: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, cumple con PICMG rev. 3.0 y PXI-5

Sistemas modificados disponibles bajo petición

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.