


EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Retrofit Blinding, SNCF

Subrack para aplicaciones ferroviarias, cumple con SNCF estándar, versiones no blindadas.



CARACTERÍSTICAS

Listado SNCF, EuropacPRO-FER, probado según NF F F 61-005 y NF F F 60-002

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

Las barras de soporte laterales según el estándar NFF facilitan la inserción del subrack en el marco (gabinete). La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Construcción de aluminio

Tipo de riel horizontal "Heavy"

De conformidad con:	IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Apantallamiento EMC:	No
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Subrack/chasis
Carga estática:	15kg



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Plano trasero	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Plano trasero	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Plano trasero	220mm
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Plano trasero	220mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de junta	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	Certificaciones
21500-027	Textil EMC	5g (force)	Sí	Rack	RoHS, SNCF
21500-029	Textil EMC	5g (force)	Sí	Rack	RoHS, SNCF
21500-067	Textil EMC	5g (force)	Sí	Rack	RoHS
21500-070	Textil EMC	5g (force)	Sí	Rack	RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

FER = ferroviario = ferrocarriles franceses, 1 T = 4 HP = 20,32 mm Bastidor de montaje/receptáculo para subracks, acero inoxidable, 9 T o 21 T bajo petición.

Receptáculo/bastidor de montaje para subracks, acero inoxidable, 9 T o 21 T bajo petición.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.