

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Blindado, SNCF, CompactPCI

Subrack para aplicaciones ferroviarias, conforme al estándar SNCF, versión blindada para aplicaciones CompactPCI.



CARACTERÍSTICAS

Listado SNCF, EuropacPRO-FER, probado según NF F F 61-005 y NF F F 60-002

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

Las barras de soporte laterales según el estándar NFF facilitan la inserción del subrack en el marco (gabinete). La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Construcción de aluminio

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Carga estática:	15kg
Fondo:	320mm
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
De conformidad con:	IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Tipo de producto:	Subrack/chasis
Apantallamiento EMC:	Sí



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
21500-046	6U	84HP	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC
21500-047	3U	84HP	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC
21500-072	6U	36HP	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC
21500-069	3U	36HP	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC

Table 2/2

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	Certificaciones
21500-046	5g (force)	Sí	Rack	SNCF, RoHS
21500-047	5g (force)	Sí	Rack	SNCF, RoHS
21500-072	5g (force)	Sí	Rack	RoHS
21500-069	5g (force)	Sí	Rack	RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

FER = ferroviario = ferrocarriles franceses, 1 T = 4 HP = 20,32 mm Receptáculo/bastidor de montaje para subracks, acero inoxidable, 9 T o 21 T bajo petición.

Versión 9 T disponible bajo petición; Informes de prueba disponibles en línea.

Color de los carriles guía según IEEE 1101,10 rojo = espacio para la placa CPU; gris = espacio para tarjetas periféricas; verde = espacio para CompactPCI; 19" fuentes de alimentación 0,1" offset.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE