

Airbender, inserto de guía de tarjeta, bloqueo 70P, 4HP, 160mm, kit de 10 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-040

La incrustación nVent SCHROFF mejora la eficiencia de enfriamiento hasta en un 85% por ranura al equilibrar el flujo de aire en entornos de impedancia mixta. Es fácil de instalar, reduce el ruido del ventilador y mejora el rendimiento general del sistema.

CARACTERÍSTICAS


Los insertos de guía de tarjeta Airbender mejoran la eficiencia de refrigeración en sistemas electrónicos hasta en un 85% por ranura de 4HP al equilibrar el flujo de aire en entornos con impedancias de aire mixtas

bloqueo del 70%: El Airbender introduce impedancia de aire adicional en ranuras con componentes menos críticos, redirigiendo el flujo de aire a zonas más vulnerables y asegurando mejores resultados de enfriamiento para todas las tarjetas

Fácil instalación: Basta con sujetar el aire a las guías de tarjetas de plástico nVent SCHROFF y asegurarlo opcionalmente con un tornillo

Favorece el desarrollo de ruido reducido de los ventiladores manteniéndolos en un punto de operación eficiente

Air bender y CassettePRO no se pueden usar juntos en la misma ranura.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Deflector de aire

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac

Compatible con: Subpistas; Casos; Sistemas

Ancho del rack: 4HP

Fondo: 160mm

Material: Policarbonato

Cantidad del paquete: 10

Color: Gris

De conformidad con: EN 45545-2; UL® 94V-0

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Maestros Aire con diferentes niveles de bloqueo disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE