

Mordaza de cerca, un conductor



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia para desalentar el robo

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

El revestimiento de estaño minimiza el riesgo de corrosión

La mordaza acepta el conductor en ángulos paralelo o recto con respecto del tubo

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

Material: Bronce;Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Acabado: Estañado


ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)	Tamaño del conductor	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO	De conformidad con
FC073		1 1/2"	48 mm	#4 Sólido - 2/0 varados, 16 mm² varados - 70 mm² varados		
FC074	198402	1 1/2"	48 mm	2/0 sólido - 250 kcmil varados, 50 mm² varados - 120 mm² varados		

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de poste de cerca,nominal	Diámetro exterior de postede cerca, real (Ø)	Tamaño del conductor	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO	De conformidad con
FC075	198403	2"	60 mm	#4 Sólido - 2/0 varados, 16 mm ² varados - 70 mm ² varados	CBSC8	IEC® 62561-1
FC076	198404	2"	60 mm	2/0 sólido - 250 kcmil varados, 50 mm ² varados - 120 mm ² varados	CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1
FC078	198406	2 1/2"	73 mm	2/0 sólido - 250 kcmil varados, 16 mm ² varados - 120 mm ² varados		
FC079	198407	3"	89 mm	#4 Sólido - 2/0 varados, 16 mm ² varados - 70 mm ² varados		
FC080	198408	3"	89 mm	2/0 sólido - 250 kcmil varados, 50 mm ² varados - 120 mm ² varados		
FC082	198411	3 1/2"	102 mm	2/0 sólido - 250 kcmil varados, 50 mm ² varados - 120 mm ² varados		

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La conformidad con IEC es válida solo para los conductores homologados de nVent ERICO Cu-Bond.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

