

EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable, 3 U, 42 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34561-750

El capó trasero se utiliza como un límite trasero blindado y requiere un espacio de 60 mm. Por lo tanto, si se utiliza el capó trasero, la profundidad del panel lateral debe ser 60 mm mayor que la profundidad del tablero. El contacto entre el capó trasero y los rieles horizontales se establece mediante la tira de contacto de acero inoxidable para la placa de cubierta. Por lo tanto, no es necesario un sellado EMC adicional. El capó trasero no se puede utilizar simultáneamente con el perfil de esquina trasera.


CARACTERÍSTICAS

El capó trasero se utiliza como un límite trasero blindado. El capó trasero requiere un espacio de 60 mm. Por lo tanto, si se utiliza el capó trasero, la profundidad del panel lateral debe ser 60 mm mayor que la profundidad del tablero. Ejemplo: Para una profundidad del tablero de 160 mm se utiliza un panel lateral (con capó trasero) de 235 mm (175 mm + 60 mm)

El contacto entre el capó trasero y los rieles horizontales se establece mediante la tira de contacto de acero inoxidable para la placa de cubierta. Por lo tanto, no es necesario un sellado EMC adicional

El capó trasero no se puede utilizar simultáneamente con el perfil de esquina trasera

Para EMC-blindaje por favor pida EMC junta para riel horizontal por separado.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 42HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Pasivado



Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO

Tipo de producto: Tapa

Tipo: Capucha trasera

Compatible con: Subpistas

Peso neto: 0.167kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cantidad requerida de tornillos por capucha trasera: 3 U subrack 10 tornillos; 6 U subrack 16 tornillos.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.