

# RatiopacPRO Complete Desktop Case, blindado



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC, proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

## CARACTERÍSTICAS

Carcasa de sobremesa con componentes preconfigurados, de acuerdo con IEC 60297-3-101; preparada para componentes de 19", por ejemplo, unidades plug-in y euroboards

Protegido

Versión con tiras de cubierta

Ranura de ventilación en placa base

Panel trasero perforado

Cumple con DIN EN 62368-1

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Carga estática:</b>       | 25kg                         |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso                         |
| <b>Tipo:</b>                 | Caso para componentes de 19" |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO                  |
| <b>Apantallamiento EMC:</b>  | Sí                           |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo   | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|-------------|--------------|
| 24572-065          | 6U              | 63HP           | 315.5mm | 1                    | 245.7mm     | 326mm        |
| 24572-054          | 3U              | 84HP           | 315.5mm | 1                    | 112.3mm     | 432mm        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo   | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|-------------|--------------|
| 24572-055          | 3U              | 84HP           | 375.5mm | 1                    | 112.3mm     | 432mm        |
| 24572-051          | 3U              | 42HP           | 255.5mm | 1                    | 112.3mm     | 219mm        |
| 24572-056          | 3U              | 84HP           | 435.5mm | 1                    | 112.3mm     | 432mm        |
| 24572-064          | 6U              | 42HP           | 315.5mm | 1                    | 245.7mm     | 219mm        |
| 24572-053          | 3U              | 63HP           | 315.5mm | 1                    | 112.3mm     | 326mm        |
| 24572-066          | 6U              | 84HP           | 315.5mm | 1                    | 245.7mm     | 432mm        |
| 24572-067          | 6U              | 84HP           | 375.5mm | 1                    | 245.7mm     | 432mm        |
| 24572-052          | 3U              | 42HP           | 315.5mm | 1                    | 112.3mm     | 219mm        |
| 24572-050          | 3U              | 28HP           | 255.5mm | 1                    | 112.3mm     | 148mm        |
| 24572-068          | 6U              | 84HP           | 435.5mm | 1                    | 245.7mm     | 432mm        |

| Table 2/3          |                                     |                         |                                                                           |                            |        |          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|
| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con                                                        | Acabado                    | Altura | Material |
| 24572-065          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9m | Aluminio |
| 24572-054          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6m | Aluminio |
| 24572-055          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6m | Aluminio |
| 24572-051          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6m | Aluminio |
| 24572-056          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6m | Aluminio |
| 24572-064          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9m | Aluminio |
| 24572-053          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6m | Aluminio |
| 24572-066          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9m | Aluminio |
| 24572-067          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9m | Aluminio |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con                                                        | Acabado                    | Altura      | Material |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 24572-052          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6m<br>m | Aluminio |
| 24572-050          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6m<br>m | Aluminio |
| 24572-068          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9m<br>m | Aluminio |

Table 3/3

| Número de catálogo | Grado de protección | Anchura |
|--------------------|---------------------|---------|
| 24572-065          | IP20                | 342.4mm |
| 24572-054          | IP20                | 448.9mm |
| 24572-055          | IP20                | 448.9mm |
| 24572-051          | IP20                | 235.5mm |
| 24572-056          | IP20                | 448.9mm |
| 24572-064          | IP20                | 235.5mm |
| 24572-053          | IP20                | 342.4mm |
| 24572-066          | IP20                | 448.9mm |
| 24572-067          | IP20                | 448.9mm |
| 24572-052          | IP20                | 235.5mm |
| 24572-050          | IP20                | 164.4mm |
| 24572-068          | IP20                | 448.9mm |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Modificaciones (colores o tamaños especiales).

Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).

Servicio de montaje de 1 pieza.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**