

VITA Conducción Refrigerada Asambleas



Solicite y administre un número de pieza para todo el ensamblaje CCA, incluyendo el marcado de piezas y el etiquetado de componentes, así como registros de tarjetas, extractores, llaves de codificación, juntas EMC y almohadillas térmicas.

CARACTERÍSTICAS

Servicios completos de diseño incluyendo análisis térmico

Rápido giro 3D impreso CCA y marcos para controles de ajuste

Plantillas CAD compatibles con estándares descargables - plantillas de 3 U y 6 U disponibles

Disponible en anodizado negro, película química, acabados de níquel electroless

ESD Embalaje disponible



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Compatible con	Fuerza de sujeción	Anchura de separación	Característica de diseño	Rendimiento térmico	Perfil
6U260VITA46.0PS-700	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Mejor	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	Recintos refrigerados por conducción	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerancia compensadora	El mejor	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2PS-311	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerancia compensadora	Mejor	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2SS-311	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerancia compensadora	Mejor	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2PS-311	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerancia compensadora	Mejor	6.35 x 6.26 mm

Número de catálogo	Compatible con	Fuerza de sujeción	Anchura de separación	Característica de diseño	Rendimiento térmico	Perfil
6U260IEEE1101.2PS-700	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Mejor	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA30.1PS-700	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Mejor	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1PS-700	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Mejor	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2SS-311	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerancia compensadora	Mejor	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0PS-700	Recintos refrigerados por conducción	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Mejor	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura del rack	De conformidad con	Orientación	Acabado	Material
6U260VITA46.0PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primaria		Aluminio
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	3U				Aluminio
6U260VITA48.2PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primaria	Black Anodized	Aluminio
6U260VITA48.2SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secundaria	Black Anodized	Aluminio
3U260VITA48.2PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primaria	Black Anodized	Aluminio
6U260IEEE1101.2PS-700	6U		Primaria		Aluminio
3U260VITA30.1PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primaria		Aluminio
6U260VITA30.1PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primaria		Aluminio
3U260VITA48.2SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secundaria	Black Anodized	Aluminio
3U260VITA46.0PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primaria		Aluminio

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

From time to time, nVent may modify its product specifications to be in conformity with applicable industry, military or other relevant standards. Unless otherwise mutually agreed in writing, cancelled or superseded military specifications may be certified to the latest or superseding specifications. Products manufactured in conformity with such specifications will be deemed fully compliant whether or not you have been notified of such modifications, even if different from the original specification or those referenced by the customer.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE