

# Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free



## CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas para instalar a presión sin la necesidad de usar herramienta como en el caso de las abrazaderas para canal strut

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

La base y abrazaderas plásticas no corroen la tubería

Las abrazaderas vienen en dos diferentes tamaños para ajustarse a las necesidades del proyecto

La base cuenta con huecos múltiples para poder acomodar distintas configuraciones

Si se requieren abrazaderas adicionales pueden ser compradas por separado

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Fácil de transportar al techo

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 3:01                            |
| <b>Temperatura:</b>                           | -45 to 65 °C                    |
| <b>Material:</b>                              | Polietileno;Polipropileno;Nylon |

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Longitud 3 (L3) | Anchura (W) | Altura (H) |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| PTF6               | 360460             | 196 mm          |                 | 81mm            | 150 mm      | 102 mm     |
| PTF10              | 360461             | 318 mm          | 122 mm          | 163mm           | 201 mm      | 102 mm     |
| PTF16              | 360462             | 480 mm          | 203 mm          | 244mm           | 201 mm      | 102 mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A      | B     | Superficie           | Peso por unidad | Carga estática |
|--------------------|--------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------------|
| PTF6               | 360460             | 122 mm | 41 mm | 26452mm <sup>2</sup> | 0.3 kg          | 1330N          |
| PTF10              | 360461             | 203 mm | 41 mm | 59355mm <sup>2</sup> | 0.5 kg          | 4450N          |
| PTF16              | 360462             | 285 mm | 41 mm | 91613mm <sup>2</sup> | 1 kg            | 6670N          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO



La longitud 2 es la máxima entre las tuberías de centro a centro usando las abrazaderas PTF2C. La longitud 3 es la máxima entre tuberías de centro a centro usando las abrazaderas PTF1C.


### Abrazadera Tool-Free

| N.º de pieza | Diámetro exterior OD | A      | B       | C       |
|--------------|----------------------|--------|---------|---------|
| PTF1C        | 12.7 – 22.4 mm       | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C        | 21.3 – 60.3 mm       | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |

| N.º de pieza | Numero de Abrazadera Incluidas |       | Maxima Capacidad de Abrazaderas |       |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|              | PTF1C                          | PTF2C | PTF1C                           | PTF2C |
| PTF6         | 1                              | 1     | 3                               | 1     |
| PTF10        | -                              | 2     | 5                               | 2     |
| PTF16        | -                              | 2     | 7                               | 3     |

## DIAGRAMAS





## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

