

Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral, 0.46–0.91 m Brace Length

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBT2



CARACTERÍSTICAS

El conjunto completo y listo para usar es compatible con tuberías de acero (IPS) y CPVC

El elemento de arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando la merma y permite que la instalación sea realizada por una sola persona

La función "presione para instalar" del nVent CADDY Rod Lock permite que el perno en V se instale rápidamente, y elimina el riesgo de comprimir el tubo de CPVC

El elemento de arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando la merma y permite que la instalación sea realizada por una sola persona

El revestimiento electrogalvanizado en todo el conjunto proporciona una resistencia superior a la corrosión y elimina el riesgo de exponer la tubería de CPVC a aceites o residuos dañinos

La longitud del arriostramiento telescópico lateral se fija a través de un tornillo auto-roscante

El diseño permite una concentración de esfuerzos en el eje central de la tubería de servicio

Cumple los requerimientos de NFPA® 13

Se probó según la especificación de FM®

Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404301
Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado
Longitud del refuerzo (L): 0.46 - 0.91 m
Diámetro del tubo: 1" - 4"
NB/DN: 25 - 100
Tamaño de taladro (HS): 12.7 mm
Tamaño de llave: 5/16"


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

I carichi listati UL Listed Load si applicano a tubazioni Sch 40, Sch 10, Youngstown Tube Fire-Flo (1-1/2" to 4"), Bull Moose Eddy Flo (1-1/4" to 4"), e Wheatland Mega Flow (1-1/4" to 4").

La misura della chiave rappresenta la misura esagonale usata per serrare la vite autoforante

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.” “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces)						
Part Number	Nominal Pipe Size	Sch 10/Sch 40 Service Pipe	Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe	Wheatland Mega-Flow Service Pipe	Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe	CPVC Pipe
CSBT1 CSBT2	1"	3025 N	N/A	N/A	N/A	3025 N
	1-1/4"	3025 N	3025 N	3025 N	N/A	3025 N
	1-1/2"	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N
	2"	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N
	2-1/2"	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N
	3"	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N
	4"	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N	3025 N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

