



Sistema VME64x, Torre, 5 U, PSU enchufable



NÚMERO DE CATÁLOGO

10836-045

Sistema de torre VME64 para 7 placas VME64x 6 U, 160 mm. La potencia para el sistema se crea mediante una fuente de alimentación enchufable. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.



CARACTERÍSTICAS

Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera cumple con VITA 1,1-1997

PSU enchufable, factor de forma de 19", 300 W; opcionalmente se puede instalar una segunda PSU

Ranura trasera VME64x 7, 6 U, monolítico J1/J2 sin conector P0, opción E/S trasera, de acuerdo con VITA 1-1994 y 1.1-1997

Disipación de calor por 2 ventiladores, enfriamiento de la parte delantera a la trasera; temperatura controlada por el módulo de control de ventilador (FCM)

Sistema para montaje estándar de placa con formato de placa, 6 U, 160 mm de profundidad y opción E/S trasera

Módulo de visualización para voltajes de funcionamiento DC, ventilador y alarma de temperatura

Opción para montar una unidad de unidad de DVD de 5,25"



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 7

Tipo: Torre

Tipo de panel posterior: 6 U VME64 Extensión

Transferencia de datos: VME64; VME2eSST

Potencia por ranura: 30W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De frente a la parte trasera

Altura del rack: 10U

Tipo de fuente de alimentación: (1) PSU enchufable

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: Sí

De conformidad con: ANSI/VITA 1.1-1997

Peso neto: 14.11kg

Cantidad del paquete: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE