


# Adaptador de brida de acero, EG, brida de 19 a 32 mm



## NÚMERO DE CATÁLOGO

### CSBS2

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

## CARACTERÍSTICAS

Se puede instalar en el ala superior o inferior de los perfiles I o en las cerchas

Diseño compacto que facilita el montaje entre cimbras metálicas y estructuras de acero

El sujetador de resorte al pulgar facilita el posicionamiento

Disponible pre-ensamblado al Soporte Universal para Estructura, eliminando montaje en campo

La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes

Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas

Se probó según la especificación de FM®



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404506

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Espesor del reborde (FT): 19 - 31 mm

Tamaño de la varilla (RS): 1/2"

A: 23 mm

B: 23 mm

C: 92 mm



D: 79 mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluyen el fijador a estructura ni el miembro de arriostramiento.

| Cargas FM    |                                                                  |           |           |           |                          |           |           |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical |           |           |           |                          |           |           |           |
|              | Perpendicular a la Estructura                                    |           |           |           | Paralela a la Estructura |           |           |           |
|              | 30° - 44°                                                        | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44°                | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBS1xx      | 3780 N                                                           | 7910 N    | 12320 N   | 12630 N   | 3910 N                   | 6360 N    | 8980 N    | 10720 N   |
| CSBS2xx      | 5420 N                                                           | 9510 N    | 11470 N   | 12760 N   | 4890 N                   | 8090 N    | 9740 N    | 11920 N   |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

