


# Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida



El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de Pentair, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.

## CARACTERÍSTICAS

La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio

Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario

Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente

Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electro galvanizado



## ESPECIFICACIONES



| Número de catálogo | Número de artículo | NB/D N | Altura (H)        | Anchura (W) | Certificaciones                                                          |
|--------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CSBQG0250EG        | 404468             | 65     | 138.10 - 148.6 mm | 172 mm      | FM Approved, Seismic, OSHPD, UL, cUL                                     |
| CSBQG0300EG        | 404469             | 80     | 155.00 - 165.5 mm | 190 mm      | UL, OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, FM Approved, Seismic |

| Número de catálogo | Número de artículo | NB/D N | Altura (H)        | Anchura (W) | Certificaciones                                                               |
|--------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CSBQG0400EG        | 404470             | 100    | 180.40 - 190.9 mm | 222 mm      | UL, cUL, OSHPD/HCAI, AON Fire Protection, Rigid Seismic, FM Approved, Seismic |
| CSBQG0600EG        | 404472             | 150    | 235.50 - 244.9 mm | 298 mm      | OSHPD/HCAI, UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL |
| CSBQG0800EG        | 404473             | 200    | 289.2 - 300 mm    | 351.8 mm    | AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic, UL, cUL |

| Cargas UL    |                                      |                                  |                                      |                                      |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| N.º de pieza | Lateral                              |                                  |                                      |                                      |
|              | Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | Bull Moose Eddy tubo de servicio | Wheatland Mega-Flow tubo de servicio | Youngstown Fire-Flo tubo de servicio |
| CSBQG0250    | 6672 N                               | 6672 N                           | 6672 N                               | 6672 N                               |
| CSBQG0300    | 5782 N                               | 5782 N                           | 5782 N                               | 5782 N                               |
| CSBQG0400    | 6672 N                               | 6672 N                           | 6672 N                               | 6672 N                               |
| CSBQG0500    | N/A                                  | N/A                              | N/A                                  | N/A                                  |
| CSBQG0600    | 6227 N                               | N/A                              | 6227 N                               | N/A                                  |
| CSBQG0800    | 6227 N                               | N/A                              | N/A                                  | N/A                                  |

| Cargas FM                    |                             |                                                                  |           |           |           |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º de pieza                 | Cédula de tubo de servicio  | Lateral                                                          |           |           |           |
|                              |                             | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical |           |           |           |
|                              |                             | 30° - 44°                                                        | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQG0250EG\<br>CSBQG0250MEG | EN10255 L (Pared ligera)    | 6270 N                                                           | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
|                              | EN10255 M (10)              | 6270 N                                                           | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
|                              | EN10255 H (40)              | 6270 N                                                           | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
| CSBQG0300EG                  | EN10255 L (Pared ligera)    | 5295 N                                                           | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 M (10)              | 5295 N                                                           | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 H (40)              | 5295 N                                                           | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
| CSBQG0400EG                  | EN10255 L (Pared ligera)    | 5295 N                                                           | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 M (10)              | 5295 N                                                           | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 H (40)              | 5295 N                                                           | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
| CSBQG0600EG                  | EN10255 L (Pared ligera)    | 3870 N                                                           | 5470 N    | 6715 N    | 7515 N    |
|                              | EN10255 M (10)              | 3870 N                                                           | 5470 N    | 6715 N    | 7515 N    |
|                              | EN10255 H (40)              | 4315 N                                                           | 6095 N    | 7475 N    | 8320 N    |
| CSBQG0800EG                  | 4,8 mm (grosor de la pared) | 3515 N                                                           | 4940 N    | 6050 N    | 6760 N    |
|                              | EN10255 H (40)              | 3515 N                                                           | 4940 N    | 6050 N    | 6760 N    |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

