

Fijador múltiple, 20 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBMA050075EG

CARACTERÍSTICAS

Divide la carga entre dos anclajes


Minimiza el número de soportes instalados necesarios para estructuras de concreto y madera

Ideal para la instalación en techos

Usar para aplicaciones de refuerzo sismorresistente lateral y longitudinal

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404372

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Tamaño de taladro 1 (HS1): 20 mm

Tamaño de taladro 2 (HS2): 14 mm

A: 304.8 mm

B: 63.5 mm

C: 63.5 mm

D: 228.6 mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Montar a la estructura utilizando los orificios que se indican en HS1.

No se incluyen el fijador a estructura ni el miembro de arriostramiento.

Cargas FM				
N.º de pieza	Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

