

Armarios de puerta simple en acero inoxidable, ASR



La gama de armarios murales de acero inoxidable y puerta simple ASR, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Esta gama de armarios es perfecta para industrias como la de alimentación y bebidas y productos farmacéuticos, así como para casi cualquier otro entorno, en función del grado.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cUL certificado por CSA C22.2 no. 0, no. 0.4, no.14, no.94; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta para AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Puerta para AISI 316L: 2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura. Con el fin de facilitar la instalación, cada esquina de la parte trasera del armario está marcada con láser para indicar con precisión dónde taladrar y fijar los soportes de montaje mural AWS.

Puerta: Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado o una junta de silicona inyectada. Pernos internos soldados de M6 para montar los perfiles de puerta opcionales MMDP.

Cierre: Cerradura de doble paletón de 3 mm zamak personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm a 800 mm. Cierre de varillas de tres puntos o 3 cierres para armarios de 1000 mm o de una altura superior. Los cierres de acero inoxidable y de otras versiones están disponibles como accesorios.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

Entrada de cables: Sin apertura de salida de cables como estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas.

Protección: Se corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Suministro: Armario con puerta, placa de montaje, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para 1000 mm de altura o más.

Información adicional: Se recomienda utilizar el equipamiento de gestión térmica y tejadillo para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.

Entrega: Gabinete con puerta, placa de montaje, llave de doble bit de 3 mm de plástico, y accesorios de montaje

Acabado: Cepillado

Grosor del cuerpo: 1.5mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de junta	Material
ASR0182415	ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0182415-316	ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0242415	ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0242415-316	ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0243615	ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0243615-316	ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0302015	ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0302015-316	ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0362415	ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0362415-316	ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0403015	ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0403015-316	ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0403021	ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0403021-316	ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0404021	ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0404021-316	ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0406021	ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0406021-316	ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0504021	ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0504021-316	ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de junta	Material
ASR0505021	ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0505021-316	ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0604021	ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0604021-316	ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0606021	ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0606021-316	ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0606030	ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0606030-316	ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0608030	ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0608030-316	ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0806021	ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0806021-316	ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0806030	ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0806030-316	ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR0808030	ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR0808030-316	ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR1008030	ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR1008030-316	ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR1208030	ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR1208030-316	ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silicona	Acero inoxidable 316

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de junta	Material
ASR1208040	ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR1208040-316	ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silicona	Acero inoxidable 316
ASR1408040	ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
ASR1408040-316	ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silicona	Acero inoxidable 316

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Los armarios de 1000 mm de altura o más cuentan con un cierre de varillas de tres puntos o 3 cierres.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

