

Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal



CARACTERÍSTICAS

Permite el uso de varilla roscada M10 o M12 (3/8 in o 1/2 in)

La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas

Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas

Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo

Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio



La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección

Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
CSBBRP0100EG	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm	22.2 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

