

# nVent CADDY Speed Link SLS con gancho



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado                    |
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | A       | B       | C      |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| SLS2L1             | 196741             | 2 mm                        | 1m                          | 57 mm   | 20 mm   | 5.5 mm |
| SLS2L10            | 196746             | 2 mm                        | 10m                         | 57 mm   | 20 mm   | 5.5 mm |
| SLS2L2             | 196742             | 2 mm                        | 2m                          | 57 mm   | 20 mm   | 5.5 mm |
| SLS2L3             | 196743             | 2 mm                        | 3m                          | 57 mm   | 20 mm   | 5.5 mm |
| SLS3L1             | 196747             | 3 mm                        | 1m                          | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | A       | B       | C      |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| SLS3L10            | 196752             | 3 mm                        | 10m                         | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |
| SLS3L2             | 196748             | 3 mm                        | 2m                          | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |
| SLS3L3             | 196749             | 3 mm                        | 3m                          | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |
| SLS3L5             | 196750             | 3 mm                        | 5m                          | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |
| SLS3L7             | 196751             | 3 mm                        | 7m                          | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |

| Table 2/3          |                    |               |               |                      |             |                        |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) | Tamaño de rosca (TS) | Anchura (W) | Tamaño de taladro (HS) |
| SLS2L1             | 196741             | 53mm          | 43.5mm        | M8                   | 16 mm       | 8 - 10 mm              |
| SLS2L10            | 196746             | 53mm          | 43.5mm        | M8                   | 16 mm       | 8 - 10 mm              |
| SLS2L2             | 196742             | 53mm          | 43.5mm        | M8                   | 16 mm       | 8 - 10 mm              |
| SLS2L3             | 196743             | 53mm          | 43.5mm        | M8                   | 16 mm       | 8 - 10 mm              |
| SLS3L1             | 196747             | 53mm          | 46.5mm        | M12                  | 20 mm       | 12 - 14 mm             |
| SLS3L10            | 196752             | 53mm          | 46.5mm        | M12                  | 20 mm       | 12 - 14 mm             |
| SLS3L2             | 196748             | 53mm          | 46.5mm        | M12                  | 20 mm       | 12 - 14 mm             |
| SLS3L3             | 196749             | 53mm          | 46.5mm        | M12                  | 20 mm       | 12 - 14 mm             |
| SLS3L5             | 196750             | 53mm          | 46.5mm        | M12                  | 20 mm       | 12 - 14 mm             |
| SLS3L7             | 196751             | 53mm          | 46.5mm        | M12                  | 20 mm       | 12 - 14 mm             |

| Table 3/3          |                    |                         |             |                |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de ranura (SS)   | Espesor (T) | Carga estática |
| SLS2L1             | 196741             | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  | 4 mm Max    | 270N           |
| SLS2L10            | 196746             | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  | 4 mm Max    | 270N           |
| SLS2L2             | 196742             | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  | 4 mm Max    | 270N           |
| SLS2L3             | 196743             | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  | 4 mm Max    | 270N           |
| SLS3L1             | 196747             | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max    | 670N           |
| SLS3L10            | 196752             | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max    | 670N           |
| SLS3L2             | 196748             | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max    | 670N           |
| SLS3L3             | 196749             | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max    | 670N           |
| SLS3L5             | 196750             | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max    | 670N           |
| SLS3L7             | 196751             | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max    | 670N           |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

El dispositivo de bloqueo de 3mm es compatible con Canales C del Tipo E1, E2, E2L, E3, E4, E5 y con Canales Strut Perforados del Tipo C, A, AS, CC y AA.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estatica indicada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

