


# Barra colectora de banda de planos con sobretensión de raíl



## CARACTERÍSTICAS

Cumple con los criterios de diseño recomendados por AREMA®

Barra colectora de baja impedancia mejorada


Asistencia en el diseño disponible para aplicaciones especiales

Disponible en versiones de cobre estañado o expuesto

**Material:** Cobre electrolítico

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Acabado  | Altura (H) | Anchura (W) | Espesor (T) | Tamaño de ranura (SS) | Tamaño de taladro 1 (HS1) | Tamaño de taladro 2 (HS2) |
|--------------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| B2700HC14T         | Estañado | 355.6 mm   | 50.8 mm     | 1.6 mm      | 12.7 x 15.9 mm        | 7.9 mm                    | 9.5 mm                    |
| B2700HC36T         | Estañado | 914.4 mm   | 50.8 mm     | 1.6 mm      | 12.7 x 15.9 mm        | 7.9 mm                    | 9.5 mm                    |
| B2700HC48T         | Estañado | 1219.2 mm  | 50.8 mm     | 1.6 mm      | 12.7 x 15.9 mm        | 7.9 mm                    | 9.5 mm                    |
| B2700HC60          | Desnudo  | 1524 mm    | 50.8 mm     | 1.6 mm      | 12.7 x 15.9 mm        | 7.9 mm                    | 9.5 mm                    |
| B2700HC60T         | Estañado | 1524 mm    | 50.8 mm     | 1.6 mm      | 12.7 x 15.9 mm        | 7.9 mm                    | 9.5 mm                    |
| B2700HC72          | Desnudo  | 1828.8 mm  | 50.8 mm     | 1.6 mm      | 12.7 x 15.9 mm        | 7.9 mm                    | 9.5 mm                    |
| B2700HC72T         | Estañado | 1828.8 mm  | 50.8 mm     | 1.6 mm      | 12.7 x 15.9 mm        | 7.9 mm                    | 9.5 mm                    |



### ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.