

# Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional

## CARACTERÍSTICAS

Utiliza un hilo de corte para suelo altamente corrosivo




**Material:** Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)  
**Resistencia a la tracción:** 483 MPa Min



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø) | Tamaño de rosca (TS) | Longitud (L) | Peso por unidad | Certificaciones |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 683400S            | 3/4"                                                 | 19.1 mm                                               | 3/4" UNC             | 3.05mm       | 6.8 kg          | UL, cUL         |
| 683450S            | 3/4"                                                 | 19.1 mm                                               | 3/4" UNC             | 1.52mm       | 3.1 kg          |                 |
| 684400S            | 1"                                                   | 25.4 mm                                               | 1" UNC               | 3.05mm       | 12.1 kg         |                 |
| 685800S            | 5/8"                                                 | 16 mm                                                 | 5/8" UNC             | 3.05mm       | 4.7 kg          | UL, cUL         |
| 685880S            | 5/8"                                                 | 16 mm                                                 | 5/8" UNC             | 2.44mm       | 3.5 kg          | RUS, UL         |



### ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.