


Varilla roscada con soporte de disparo, 610 mm, Varilla de 1/4"

NÚMERO DE CATÁLOGO

DR4TSF24



CARACTERÍSTICAS

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto

La clavija integrada se instala fácilmente con herramientas accionadas por pólvora o gas de un solo disparo

Funciona con la mayoría de los sujetadores de acero de resorte nVent CADDY estándar diseñados para fijadores de varilla

La varilla es rígida y no requiere una fijación secundaria a la malla del techo según NEC 300.11

Inventario en existencia: disponible cuando lo necesite

Incluye una tapa de extremo preensamblada

El empaque especial simplifica el manejo de material y minimiza la clasificación

Las varillas están listas para instalarse



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 100008

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Longitud (L): 610mm

Tamaño de la varilla (RS): 0.25

A: 33 mm

Carga estática: 420N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Utiliza la referencia 50378 de Powers Fasteners, Inc.


La carga estática se estableció según una profundidad de penetración de 28,6 mm (1-1/8 in) y concreto normal de 20,68 MPa (3.000 psi). Para conocer las variaciones de penetración y material, consulte en www.powers.com.

La clavija de anclaje preensamblada de Powers Fasteners, Inc. es compatible con los taladros neumáticos Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 u otros equivalentes.

Para soportes de dispositivos para disparo en diseño sísmico de categoría D, E o F, la carga máxima es la menor de 400 N (90 lb) o la carga publicada.

Exento del diseño sísmico cuando soporta conductos de menos de 2-1/2" (64 mm) de tamaño comercial, independientemente de Ip.

Consulte en el informe ESR-2024 de evaluación ICC-ES de montaje de clip en techo DeWalt con tecnología Powers los índices de carga en varias profundidades de penetración y material de sustrato.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

