

Unidades de distribución de potencia inteligente RackPower

Data Solutions

Las unidades de distribución de potencia inteligentes RackPower abordan el control de la energía en gabinetes, así como en racks de marco abierto y gabinetes de montaje en pared. Diseñe su solución de energía mediante el uso de una variedad de opciones de configuración. Las unidades están disponibles con capacidad de montarse en rack horizontal de 19 pulg. o vertical y una toda una serie de características.

Si el portafolio de artículos preconfigurados no satisface sus necesidades, todas las regletas se pueden configurar según sus especificaciones como un pedido personalizado. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para realizar un pedido.

Para configurar una regleta personalizada visite https://configurator.schroff.biz/PDU_Webapp/



ESTÁNDARES DEL SECTOR

Probado conforme a UL E309439 UL 60950-1, equipo de tecnología de la información

Test to cUL File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1
Information Technology Equipment

Equipo de tecnología

FCC

CE

RoHS

REACH

CARACTERÍSTICAS

Monofásico o trifásico

Voltajes de entrada: Norteamérica 110/120 VAC o 208 VAC, Europa y Asia 230 VAC o 400 VAC

Enchufe y receptáculos globales con clasificación NEMA e IEC

5 Tipos de configuración: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100

Comunicaciones y supervisión externas: conexiones LAN seguras y protegidas

Interruptor de encendido/apagado remoto

Monitor inteligente (medidor RP) y módulo de CD reemplazables en el campo, permite el "hot swap" (cambio sin apagar el equipo)

Montaje en rack de 19 pulg. (se ofrece en 1 y 2 RU)

Montaje versátil vertical/en rack y en gabinete

Protección contra pico de corriente

Entrada de alimentación de energía dual para regletas RackPower monofásicas

Sensor de temperatura o sensor de temperatura y humedad

Látigo del cable de alimentación: diversas longitudes, colores y enchufes

Diversas longitudes de cable y estilos de enchufe disponibles; también disponible en LSZH (baja generación de humo y cero halógenos)

Se incluyen los herrajes de montaje.

Local and remote power monitoring of single outlets and circuits showing data for current (AMP), voltage (Volt), power (kW), energy consumption (kWh) and power factor of entire PDU with a metering accuracy to within +/- 1%

Color: Jet Black
Material: Acero dulce
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 9005

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Clasificación de carga eléctrica	Tensión CA
RP10110P20AP124	38753	1350mm	80mm	54mm	20A	110V
RPP110P30AP124	38736	1100mm	80mm	54mm	30A	110V
RP20P208P30AP124	38747	1350mm	80mm	54mm	30A	208V
RP10208P30AP136B	39336	1725mm	80mm	54mm	30A	208V
RP15208P30AP124	38757	1350mm	80mm	54mm	30A	208V
RPP110R30AP110	38741	438mm	120mm	45mm	30A	110V
RP30208P20AP124	38762	1350mm	80mm	54mm	20A	208V
RP20110P30AP124	38746	1350mm	80mm	54mm	30A	110V
RP10110P30AP124	38754	1350mm	80mm	54mm	30A	110V
RP20P208P20AP124	38748	1350mm	80mm	54mm	20A	208V
RPP208R20AP112	38743	438mm	120mm	45mm	20A	208V
RP10208P30AP142	38755	1725mm	80mm	54mm	30A	208V
RPP208P20AP124	38737	1100mm	80mm	54mm	20A	208V
RPP208R30AP110	38744	438mm	120mm	45mm	30A	208V
RP10208H30AP112B	39335	438mm	120mm	54mm	30A	208V

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Clasificación de carga eléctrica	Tensión CA
RPP110P20AP124	38735	1100mm	80mm	54mm	20A	110V
RPP110R20AP110	38742	438mm	120mm	45mm	20A	110V
RPP208R20AP114	39328	478mm	120mm	45mm	20A	208V
RPP208P30AP124	38738	1100mm	80mm	54mm	30A	208V
RP20110P20AP124	38745	1350mm	80mm	54mm	20A	110V

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Clasificación de carga eléctrica	Tensión CA
RP30208P20AP324	38763	1700mm	80mm	54mm	20A	208V
RP15208P30AP324	38758	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP20P208P30AP324	38752	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP10208P30AP327B	39334	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP30208P30AP324	38761	1700mm	80mm	54mm	30A	208V
RP10208P30AP342B	39277	1725mm	80mm	54mm	30A	208V
RP20P208P20AP324	38751	1750mm	80mm	54mm	20A	208V
RP10208P60AP318B	39331	1700mm	90mm	60mm	60A	208V
RP10208P50AP342	38756	1800mm	90mm	85mm	50A	208V
RP10208P60AP342B	39333	1800mm	90mm	85mm	60A	208V

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Número de fases	Número de tomas de corriente	Tipo de toma de corriente	Tipo de enchufe	Montaje
RP10110P20AP124	38753	1Ph	24	NEMA 5-20R.	NEMA L5-20P	Vertical
RPP110P30AP124	38736	1Ph	24	NEMA 5-20R.	NEMA L5-30P.	Vertical
RP20P208P30AP124	38747	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RP10208P30AP136B	39336	1Ph	36	(30) C13, (6) C19	NEMA L6-30P.	Vertical
RP15208P30AP124	38757	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-30P.	Vertical
RPP110R30AP110	38741	1Ph	10	NEMA 5-20R.	NEMA L5-30P.	Horizontal
RP30208P20AP124	38762	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RP20110P30AP124	38746	1Ph	24	NEMA 5-20R.	NEMA L5-30P.	Vertical

Número de catálogo	Número de artículo	Número de fases	Número de tomas de corriente	Tipo de toma de corriente	Tipo de enchufe	Montaje
RP10110P30AP124	38754	1Ph	24	NEMA 5-20R.	NEMA L5-30P.	Vertical
RP20P208P20AP124	38748	1Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-30P.	Vertical
RPP208R20AP112	38743	1Ph	12	C13	NEMA L6-20P	Horizontal
RP10208P30AP142	38755	1Ph	42	(36) C13, (6) C19	NEMA L6-30P.	Vertical
RPP208P20AP124	38737	1Ph	24	(20) C13, (4) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RPP208R30AP110	38744	1Ph	10	C13	NEMA L6-30P.	Horizontal
RP10208H30AP112B	39335	1Ph	12	(12) C13	NEMA L6-30P.	Vertical
RPP110P20AP124	38735	1Ph	24	NEMA 5-20R.	NEMA L5-20P	Vertical
RPP110R20AP110	38742	1Ph	10	NEMA 5-20R.	NEMA L5-20P	Horizontal
RPP208R20AP114	39328	1Ph	14	(12) C13, (2) C19	NEMA L6-20P	Horizontal
RPP208P30AP124	38738	1Ph	24	(20) C13, (4) C19	NEMA L6-30P.	Vertical
RP20110P20AP124	38745	1Ph	24	NEMA 5-20R.	NEMA L5-20P	Vertical

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Número de fases	Número de tomas de corriente	Tipo de toma de corriente	Tipo de enchufe	Montaje
RP30208P20AP324	38763	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L6-20P	Vertical
RP15208P30AP324	38758	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-30P.	Vertical
RP20P208P30AP324	38752	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-30P.	Vertical
RP10208P30AP327B	39334	3Ph	27	(21) C13, (6) C19	NEMA L21-30P.	Vertical
RP30208P30AP324	38761	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-30P.	Vertical
RP10208P30AP342B	39277	3Ph	42	(36) C13, (6) C19	NEMA L21-30P.	Vertical

Número de catálogo	Número de artículo	Número de fases	Número de tomas de corriente	Tipo de toma de corriente	Tipo de enchufe	Montaje
RP20P208P20AP324	38751	3Ph	24	(21) C13, (3) C19	NEMA L21-20P	Vertical
RP10208P60AP318B	39331	3Ph	18	(6) C13, (12) C19	IEC 60309 60A, 3P+E 9h enchufe azul	Vertical
RP10208P50AP342	38756	3Ph	42	(36) C13, (6) C19	CS8365C	Vertical
RP10208P60AP342B	39333	3Ph	42	(6) C13, (12) C19	IEC 60309 60A, 3P+E 9h enchufe azul	Vertical

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE