

RatiopacPRO Complete Desktop Case, blindado



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC, proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

CARACTERÍSTICAS

Carcasa de sobremesa con componentes preconfigurados, de acuerdo con IEC 60297-3-101; preparada para componentes de 19", por ejemplo, unidades plug-in y euroboards

Protegido

Versión con tiras de cubierta

Ranura de ventilación en placa base

Panel trasero perforado

Cumple con DIN EN 62368-1

Carga estática:	25kg
Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes de 19"
Familia de productos:	RatiopacPRO
Apantallamiento EMC:	Sí



ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Acabado	Altura	Material
24572-065	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9m	Aluminio
24572-054	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6m	Aluminio
24572-055	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6m	Aluminio
24572-051	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6m	Aluminio
24572-056	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6m	Aluminio
24572-064	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9m	Aluminio
24572-053	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6m	Aluminio
24572-066	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9m	Aluminio
24572-067	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9m	Aluminio

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Acabado	Altura	Material
24572-052	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6m	Aluminio
24572-050	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6m	Aluminio
24572-068	Ajuste lateral, Rieles horizontales	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9m	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Grado de protección	Anchura
24572-065	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-050	IP20	164.4mm
24572-068	IP20	448.9mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Modificaciones (colores o tamaños especiales).

Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).

Servicio de montaje de 1 pieza.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE