

Soporte universal nVent CADDY Pyramid



CARACTERÍSTICAS

Las tuercas cautivas de acero inoxidable permiten métodos de sujeción personalizados a la base del soporte, incluyendo la sujeción fácil de canal strut de acero inoxidable, varilla roscada u otro hardware para proyectos específicos

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Incluye orificios cuadrados para crear una estructura en H de 305 mm para soportar únicamente PBU16

La base se fabrica con material termoplástico resistente a los rayos UV

Material:	Polietileno;Polipropileno;Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)
Temperatura:	-45 to 65 °C
Factor de seguridad de carga estática:	3:01

ESPECIFICACIONES




Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de rosca (TS)
PBU10	360489	254 mm	317.5 mm	101.6 mm	203 mm	3/8" UNC
PBU16	360490	406 mm	483 mm	101.6 mm	203 mm	3/8" UNC
PBU6	360488	139.7 mm	203 mm	101.6 mm	152 mm	3/8" UNC

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Cantidad de taladros	A	B	Superficie	Carga estática
PBU10	360489	2	218.4 mm		59355mm ²	4450N
PBU16	360490	2	165.1 mm		91613mm ²	6670N
PBU6	360488	3	114.3 mm	57.2 mm	26452mm ²	1330N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

